




## Nivelhylsy, 3/8 tuumaa, Avainkoko: 17mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	637400 17
GTIN	4018754002535
Tuoteluokka	63A

### Kuvaus

#### Malli:

Taottu korkealaatuisesta teräksestä. Sisänelikulma **DIN 3120**. Ihanteellinen syiden suunta erityisen taontatavan ansiosta. Tiukatoleranssiset avainkoot sekä ruuveja ja muttereita säästävä **AS-drive**-profiili. Jännityksetön ja kieroutumaton, öljykylvyssä karkaistu, sovitustarkkuudeltaan erinomainen. Kauttaaltaan pintaviimeistely.

#### Standardi:

**DIN 3124 L**

#### Raaka-aine:

HPQ®-suurtehoterästä, nikkelin päällä hilseilemätön kromaus.

### Tekninen kuvaus

Avainkoko	17 mm
Pituus	53,5 mm
Ø poistopuolella	23 mm
Vääntönelikulma	3/8 tuuma
Irrotusprofiili	12-kulmainen holkkiavain
Tuotetyyppi	Avainhylsy

