



## 6-kulmainen ruuvitaltan kärki 3/8 tuumaa, Kuusikulma: 4mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	637600 4
GTIN	4018754002573
Tuoteluokka	63A

### Kuvaus

#### Malli:

Taottu korkealaatuisesta teräksestä. Sisänelikulma **DIN 3120**.  
Ihanteellinen syiden suunta erityisen taontatavan ansiosta. Jännityksetön ja kieroutumaton, öljykylvyssä karkaistu, sovitustarkkuudeltaan erinomainen. Kauttaaltaan pintaviimeistely. Kirkas teräosa runsasseosteista erikoisterästä.

#### Standardi:

**DIN 7422**

#### Raaka-aine:

HPQ®-suurtehoterästä, nikkelin päällä hilseilemätön kromaus.

#### Huomautus:

**HUOMIO!**

Tälle tuotteelle on myös olemassa vaihtoehto GARANTilta!

Suositteltu tuotenumero: 637629

### Tekninen kuvaus

Pituus	52 mm
vääntöpuolen Ø	17,8 mm
Kuusikulma	4 mm
Vääntönelikulma	3/8 tuuma
Irrotusprofiili	kuusiokoloväännin
Tuotetyyppi	Avainhylsy

