



Ruuvinväänninkärki, 3/8 tuumaa Torx®-ruuveille lyhyt, Torx®-profiili: TX27



Tilastiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 637560 TX27 |
| GTIN | 4018754002856 |
| Tuoteluokka | 63A |

Kuvaus

Malli:

Taottu korkealaatuisesta teräksestä. Sisänelikulma **DIN 3120**. Ihanteellinen syiden suunta erityisen taontatavan ansiosta. Jännityksetön ja kieroutumaton, öljykylvyssä karkaistu, sovitustarkkuudeltaan erinomainen. Kauttaaltaan pintaviimeistely. Kirkas teräosa runsasseosteista erikoisterästä.

Standardi:

DIN 7422

Raaka-aine:

Kromiterässeosta 1 hilseilemätön, nikkelin päälle tehty kromaus.

Tekninen kuvaus

| | |
|-----------------|-------------------------------|
| Profiilimita A | 5 mm |
| Torx®-profiili | TX27 |
| Pituus | 49 mm |
| vääntöpuolen Ø | 17,8 mm |
| Vääntönelikulma | 3/8 tuuma |
| Irrotusprofiili | Ruuvinväännin TORX®-ruuveille |
| Tuotetyyppi | Avainhylysy |

