



## Monihampainen kuusiokolohylsy 3/8 tuumaa, XZN-ruuveille, Ruuveille: M8



### Tilaustiedot

Tilausnumero	637520 M8
GTIN	4018754002696
Tuoteluokka	63A

### Kuvaus

#### Malli:

Taottu korkealaatuisesta teräksestä. Sisänelikulma **DIN 3120**.  
Ihanteellinen syiden suunta erityisen taontatavan ansiosta. Jännityksetön ja kieroutumaton, öljykylvyssä karkaistu, sovitustarkkuudeltaan erinomainen. Kauttaaltaan pintaviimeistely. Kirkas teräosa runsasseosteista erikoisterästä.

#### Standardi:

**DIN 7422**

#### Raaka-aine:

HPQ®-suurtehoterästä, nikkelin päällä hilseilemätön kromaus.

### Tekninen kuvaus

vääntöpuolen Ø	17,8 mm
Ruuveille	M8
Pituus	52 mm
Vääntönelikulma	3/8 tuuma
Irrotusprofiili	Monihammas-ruuvinvääntimet
Tuotetyyppi	Avainhylsy