



Ruuvinväänninkärki, 3/8 tuumaa Torx®-ruuveille lyhyt, Torx®-profiili: TX9



Tilaustiedot

Tilausnumero	637560 TX9
GTIN	4018754002801
Tuoteluokka	63A

Kuvaus

Malli:

Taottu korkealaatuisesta teräksestä. Sisänelikulma **DIN 3120**.
Ihanteellinen syiden suunta erityisen taontatavan ansiosta. Jännityksetön ja kieroutumaton, öljykylvyssä karkaistu, sovitustarkkuudeltaan erinomainen. Kauttaaltaan pintaviimeistely. Kirkas teräosa runsasseosteista erikoisterästä.

Standardi:

DIN 7422

Raaka-aine:

Kromiterässeosta 1 hilseilemätön, nikkelin päälle tehty kromaus.

Tekninen kuvaus

Pituus	49 mm
Profiilimita A	2,5 mm
Torx®-profiili	TX9
vääntöpuolen Ø	17,8 mm
Vääntönelikulma	3/8 tuuma
Irrotusprofiili	Ruuvinväännin TORX®-ruuveille
Tuotetyyppi	Avainhylysy

