



6-kulmainen ruuvitaltan kärki 3/8 tuumaa, Kuusikulma: 10mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	637600 10
GTIN	4018754002627
Tuoteluokka	63A

Kuvaus

Malli:

Taottu korkealaatuisesta teräksestä. Sisänelikulma **DIN 3120**.
Ihanteellinen syiden suunta erityisen taontatavan ansiosta. Jännityksetön ja kieroutumaton, öljykylvyssä karkaistu, sovitustarkkuudeltaan erinomainen. Kauttaaltaan pintaviimeistely. Kirkas teräosa runsasseosteista erikoisterästä.

Standardi:

DIN 7422

Raaka-aine:

HPQ®-suurtehoterästä, nikkelin päällä hilseilemätön kromaus.

Huomautus:

HUOMIO!

Tälle tuotteelle on myös olemassa vaihtoehto GARANTilta!

Suositteltu tuotenumero: 637629

Tekninen kuvaus

vääntöpuolen Ø	17,8 mm
Kuusikulma	10 mm
Pituus	52 mm
Vääntönelikulma	3/8 tuuma
Irrotusprofiili	kuusiokoloväännin
Tuotetyyppi	Avainhylsy

