



Ulkopuolinen nelikulma-avain, Avainkoko: 4mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	623200 4
GTIN	4020772041663
Tuoteluokka	63Q

Kuvaus

Malli:

Karkaistu varsi, kiinteästi liitetty T-väännin.

Sisänelikulma.

Standardi:

DIN 904

Raaka-aine:

Erikoisterästä, mustaksi hehkutettu.

Tekninen kuvaus

Irrotusprofiili	Nelikulmainen holkkiavain
Varren pituus	60 mm
Avainkoko	4 mm
Pään Ø	12 mm
tyyppi	904
Valmistajamerkintä	DIN 904
Standardi	DIN 904
Raaka-aine	erikoisteräs
Pinta	mustattu
Tuotetyyppi	Holkkiavain

