

**Ruuvinväänninkärki, 3/8 tuumaa Torx®-ruuveille pitkä, Torx®-profiili: TX25****Tilaustiedot**

Tilausnumero	637565 TX25
GTIN	4045197382276
Tuoteluokka	62A

Kuvaus**Malli:**

Korkealaatuisesta teräksestä taottu, viiste sisäpuolella helpottaa holkin asettamista mutterin päälle. Sisänelikulmat, standardi **DIN 3120**.

Kirkas teräosa runsasseosteista erikoisterästä.

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Vääntönelikulma: 3/8 tuuma

Profiilimitta A: 4,4 mm

vääntöpuolen Ø: 17,8 mm

Pituus: 100 mm

Tekninen kuvaus

Profiilimitta A	4,4 mm
Torx®-profiili	TX25
Pituus	100 mm
vääntöpuolen Ø	17,8 mm
Vääntönelikulma	3/8 tuuma
Irrotusprofiili	Ruuvinväännin TORX®-ruuveille
Tuotetyyppi	Avainhylsy

