

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Taivutettu keilaharja Vaihtuva punontasuunta, teräslanka 0,50 mm, Harjan Ø D1× kierre M: 115XM14mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	571305 115XM14
GTIN	4017359370124
Tuoteluokka	57L

Kuvaus**Malli:**

Kupera **keilaharja** suorasta langasta 0,50 mm **punotut** harjasniput on kiinnitetty teräskeskistöön.

Erittäin voimakas harjausteho, hyvä kulumiskestävyys.

Käyttö:

Vaihtuva punontasuunta (myötä-/vastapäivään) parantaa tehoa vaikeissa harjaustöissä.

Erittäin hyvä soveltuvuus käyttöön kulmissa ja reunoissa, tasainen käynti.

Soveltuu työstöön vaikeapääsysisissä paikoissa, raskaisiin harjaustöihin, kuten hilseen, ruosteen ja kuonan poistoon, karhennukseen, metalliosien puhdistukseen, myös muottilautojen puhdistukseen.

Sisäkierre M14, suoraan kiinnitystä varten **kulmahiomakoneisiin**.

Tekninen kuvaus

Harjaksen paksuus	0,5 mm
Tupsujen lkm	20
Harjasten Ø D ₁	115 mm
Harjaosan pituus H ₁	24 mm
Enimmäiskierrosuku	12500 min ⁻¹

Harjaosan leveys L ₁	12 mm
kierre M	M14
Helamateriaali	Teräslanka
Punos	Vaihtuva punontasuunta
Tuotetyyppi	Keilaharja