

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Yksirivinen pyöröharja mikrohankaava 0,6 mm, SiC 120, Harjan Ø D1× harjan leveys: 150X14mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	570320 150X14
GTIN	4017359136294
Tuoteluokka	57L

Kuvaus**Malli:**

Yksiriviset harjat, aallotettu helamateriaali.

Käyttö:

Karhennukseen, puhdistukseen, ruosteen ja hilseen poistoon jne. Yksirivisiä harjoja voidaan useampaa peräkkäin käyttämällä **asentaa erilevyisiin teloihin**. Yksilölliseen käyttöön hiomakoneissa.

Tekninen kuvaus

Reiän Ø suurennettavissa	30 mm
Harjaosan pituus H ₁	32 mm
Enimmäiskierrosluku	6000 min ⁻¹
Harjasten Ø D ₁	150 mm
Harjan leveys	14 mm
porauksen Ø d ₁	12 mm

Hioma-aine	Piikarbidi (SiC) sidottu
Helamateriaali	mikrohankaava, hiomanailon
Hioma-aineen lyhenne	SiC
Harjaksen paksuus	0,6 mm
Tuotetyyppi	Pyöröharja