

**LESSMANN®**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY
**Pyöröharja (vihreä) INOX-lanka 0,30 mm, Harjan Ø D1× harjaosan leveys L1: 150X30mm**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	570200 150X30
GTIN	4017359109205
Tuoteluokka	57L

**Kuvaus**
**Malli:**

Aallotetut langat on kiinnitetty säteittäisesti teräskeskiöön. **Suuri harjastiheys**, hyvä pyörintätarkkuus ja kulutuksenkestävyys. Mukautus erikokoisiin kiinnitysreikiin käyttämällä **vaihdettavia supistusrenkaita** (sisältyvät toimitukseen).

**Käyttö:**

Asennettavissa hioma- ja kiillotuspukkeihin tai koneisiin, joissa on taipuisa akseli. Karhennukseen, puhdistukseen, ruosteen ja hilseen poistoon jne.

**Tekninen kuvaus**

SupistusrenkaanØ	12,7/16/20/22,2/25,4/32 mm
Harjasten Ø D <sub>1</sub>	150 mm
Harjaosan pituus H <sub>1</sub>	33 mm
Enimmäiskierrosluku	6000 min <sup>-1</sup>
Harjan leveys	26 mm
porauksen Ø d <sub>1</sub>	40 mm

Tuotetyyppi

Pyöröharja