



Ulkopuolinen nelikulma-avain, Avainkoko: 9mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	623200 9
GTIN	4020772041717
Tuoteluokka	63Q

Kuvaus

Malli:

Karkaistu varsi, kiinteästi liitetty T-väännin.

Sisänelikulma.

Standardi:

DIN 904

Raaka-aine:

Erikoisterästä, mustaksi hehkutettu.

Tekninen kuvaus

Varren pituus	100 mm
Avainkoko	9 mm
Irrotusprofiili	Nelikulmainen holkkiavain
Pään Ø	18 mm
Tyyppi	904
Valmistajamerkintä	DIN 904
Standardi	DIN 904
Raaka-aine	erikoisteräs
Pinta	mustattu
Tuotetyyppi	Holkkiavain

