



Kiintolenkkiavain, Avainkoko: 10 mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	613700 10
GTIN	4045197159472
Tuoteluokka	61A

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu. Hyvä avainkoon mittatarkkuus.

Pitävän otteen mahdollistava varren profiili. Pitkäikäinen ja erittäin suurta rasitusta kestävä. Rengaspuolella **AS-drive**-profiili.

Standardi:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Raaka-aine:

Kromiterässeosta, kromattu (hilseilemätön), pyöristetty pinta.

Huomautus:

AS-drive – erikoisprofiili. Erittäin tarkka profiili – kehitetty ilmailu- ja avaruusteollisuuden tarpeisiin. Tällä profiililla varustetut työkalut tunnistaa **AS-drive**-merkistä. **Edut:**

- **Ruuveihin kosketetaan sivulta. – Ruuveja suojataan. – Ruuvien käyttöikä pitenee.**
- **Suurempi tartuntapinta ruuvien ja työkalun välissä. – Varma tartunta ja suurempi voimansiirto.**

Avaimen pituus L: 125 mm

kidan enimmäiskorkeus h₁: 5 mm

suurin lenkin korkeus h_{2 max}: 9 mm

Tekninen kuvaus

Avaimen pituus L	125 mm
kidan enimmäiskorkeus h ₁	5 mm
Avainkoko	10 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
suurin lenkin korkeus h _{2 max}	9 mm

Renkaan asento

15 astetta