



## Kiintolenkkiavain, Avainkoko: 21 mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	613700 21
GTIN	4045197159588
Tuoteluokka	61A

### Kuvaus

#### Malli:

Muottiintaottu. Hyvä avainkoon mittatarkkuus.

Pitävän otteen mahdollistava varren profiili. Pitkäikäinen ja erittäin suurta rasiusta kestävä. Rengaspuolella **AS-drive**-profiili.

#### Standardi:

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

#### Raaka-aine:

Kromiterässeosta, kromattu (hilseilemätön), pyöristetty pinta.

#### Huomautus:

**AS-drive** – erikoisprofiili. Erittäin tarkka profiili – kehitetty ilmailu- ja avaruusteollisuuden tarpeisiin. Tällä profiililla varustetut työkalut tunnistaa **AS-drive**-merkistä. **Edut:**

- **Ruuveihin kosketetaan sivulta. – Ruuveja suojataan. – Ruuvien käyttöikä pitenee.**
- **Suurempi tartuntapinta ruuvien ja työkalun välissä. – Varma tartunta ja suurempi voimansiirto.**

Avaimen pituus L: 260 mm

kidan enimmäiskorkeus h<sub>1</sub>: 10 mm

suurin lenkin korkeus h<sub>2 max</sub>: 15 mm

### Tekninen kuvaus

Avainkoko	21 mm
Avaimen pituus L	260 mm
kidan enimmäiskorkeus h <sub>1</sub>	10 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
suurin lenkin korkeus h <sub>2 max</sub>	15 mm

Renkaan asento

15 astetta