

**Kiintolenkkiavain, fosfatoitu, Avainkoko: 18mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	613900 18
GTIN	4045197385178
Tuoteluokka	62A

Kuvaus**Malli:**

Muottiintaottu. Hyvä avainkoon mittatarkkuus.

Soikea varsi.

Standardi:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Raaka-aine:

Vanadiini-kromiterästä, fosfatoitu.

Tekninen kuvaus

Avainkoko	18 mm
kidan enimmäiskorkeus h1	9 mm
Avaimen pituus L	220 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
suurin lenkin korkeus h _{2 max}	14 mm
Renkaan asento	15 astetta
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	fosfatoitu
Tuotenimen määrite	fosfatoitu
Tuotetyyppi	Ruuviavain

