



Kiintolenkkiavain, Avainkoko: 5,5 mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	613700 5,5
GTIN	4045197159427
Tuoteluokka	61A

Kuvaus

Malli:

Taottu muotissa. Hyvä avainkoon mittatarkkuus.
Pitävän otteen mahdollistava varren profiili. Pitkäikäinen ja erittäin suurta rasitusta kestävä.
Rengaspuolella **AS-drive**-profiili.

Standardi:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Raaka-aine:

Kromiterässeosta, kromattu (hilseilemätön), pyöristetty pinta.

Huomautus:

AS-drive – erikoisprofiili. Erittäin tarkka profiili – kehitetty ilmailu- ja avaruusteollisuuden tarpeisiin. Tällä profiililla varustetut työkalut tunnistaa **AS-drive**-merkistä. **Edut:**

- **Ruuvit tarttuvat reunoihin. – Ruuvit säilyvät hyväkuntoisina. – Ruuvien käyttöikä pitenee.**
- **Suuremmat ruuvien ja työkalun väliset vastepinnat. – Varma pitävyys ja hyvä vääntöteho.**

Avaimen pituus L: 100 mm

kidan enimmäiskorkeus h₁: 4 mm

suurin lenkin korkeus h_{2 max}: 6 mm

Tekninen kuvaus

Avaimen pituus L	100 mm
kidan enimmäiskorkeus h ₁	4 mm
Avainkoko	5,5 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
suurin lenkin korkeus h _{2 max}	6 mm
Renkaan asento	15 astetta

