



## Kiintolenkkiavain, fosfatoitu, Avainkoko: 19mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	613900 19
GTIN	4045197385185
Tuoteluokka	62A

### Kuvaus

**Malli:**

Muottiintaottu. Hyvä avainkoon mittatarkkuus.  
Soikea varsi.

**Standardi:**

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

**Raaka-aine:**

Vanadiini-kromiterästä, fosfatoitu.

### Tekninen kuvaus

kidan enimmäiskorkeus h1	9 mm
Avaimen pituus L	230 mm
Avainkoko	19 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
suurin lenkin korkeus h <sub>2 max</sub>	14 mm
Renkaan asento	15 astetta
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	fosfatoitu
Tuotenimen määrite	fosfatoitu
Tuotetyyppi	Ruuviaivain

