



## Kiintolenkkiavain, Avainkoko: 6 mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	613700 6
GTIN	4045197159434
Tuoteluokka	61A

### Kuvaus

#### Malli:

Taottu muotissa. Hyvä avainkoon mittatarkkuus.  
Pitävän otteen mahdollistava varren profiili. Pitkäikäinen ja erittäin suurta rasiusta kestävä.  
Rengaspuolella **AS-drive**-profiili.

#### Standardi:

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

#### Raaka-aine:

Kromiterässeosta, kromattu (hilseilemätön), pyörästetty pinta.

#### Huomautus:

**AS-drive** – erikoisprofiili. Erittäin tarkka profiili – kehitetty ilmailu- ja avaruusteollisuuden tarpeisiin. Tällä profiililla varustetut työkalut tunnistaa **AS-drive**-merkistä. **Edut:**

- **Ruuvit tarttuvat reunoihin. – Ruuvit säilyvät hyväkuntoisina. – Ruuvien käyttöikä pitenee.**
- **Suuremmat ruuvien ja työkalun väliset vastepinnat. – Varma pitävyys ja hyvä vääntöteho.**

Avaimen pituus L: 105 mm

kidan enimmäiskorkeus h<sub>1</sub>: 4 mm

suurin lenkin korkeus h<sub>2 max</sub>: 6 mm

### Tekninen kuvaus

kidan enimmäiskorkeus h <sub>1</sub>	4 mm
Avainkoko	6 mm
Avaimen pituus L	105 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
suurin lenkin korkeus h <sub>2 max</sub>	6 mm
Renkaan asento	15 astetta

