



Kiintolenkkiavain, fosfatoitu, Avainkoko: 46mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	613900 46
GTIN	4045197441591
Tuoteluokka	62A

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu. Hyvä avainkoon mittatarkkuus.
Soikea varsi.

Standardi:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Raaka-aine:

Vanadiini-kromiterästä, fosfatoitu.

Tekninen kuvaus

Avaimen pituus L	492 mm
Avainkoko	46 mm
kidan enimmäiskorkeus h1	18 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
suurin lenkin korkeus $h_{2\max}$	28 mm
Renkaan asento	15 astetta
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	fosfatoitu
Tuotenimen määrite	fosfatoitu
Tuotetyyppi	Ruuviaivain

