



## Kiintolenkkiavain, fosfatoitu, Avainkoko: 23mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	613900 23
GTIN	4045197441560
Tuoteluokka	62A

### Kuvaus

**Malli:**

Muottiintaottu. Hyvä avainkoon mittatarkkuus.  
Soikea varsi.

**Standardi:**

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

**Raaka-aine:**

Vanadiini-kromiterästä, fosfatoitu.

### Tekninen kuvaus

Avaimen pituus L	270 mm
Avainkoko	23 mm
kidan enimmäiskorkeus h1	10 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
suurin lenkin korkeus $h_{2\max}$	15 mm
Renkaan asento	15 astetta
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	fosfatoitu
Tuotenimen määrite	fosfatoitu
Tuotetyyppi	Ruuviaivain

