



Runkoleuka, Avautuma a: 800mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	860291 800
GTIN	4008158040141
Tuoteluokka	83K

Kuvaus

Malli:

Kisko vedettyä, kirkaspint. terästä, galvaanisesti sinkitty. Liukukahva, kaksinkertainen luiston esto. Helposti kiertyvä teräsruuvi, mustatut trapetsikierteet. Metallivahvisteinen muovikotelo. Kiristysvoima enintään **8000 N**.

- **Erittäin suuret kiinnistyspinnat, irrotettavat suojukset**
- **Suojaavat työkappaletuet, irrotettavat**
- **Alaosaa kääntämällä puristimesta tulee levennin**
- **Kaksikomponenttikahva ja kuusiokolo (SW6) Puristusvoiman helppo aikaansaaminen**

Käyttö:

Tällä puristimella voi puristaa kaikissa asennoissa, eli myös kiskon takapuolelta ja sivuilta. Siksi sitä voi käyttää kohteissa, joissa tavalliset ruuvipuristimet eivät ole käyttökelpoisia. Levitystoimintoa varten **työkaluton kääntö**.

Huomautus:

Seuraajatuote nrolle 860290.

Tekninen kuvaus

Liukukiskon poikkipinta	29×9 mm
-------------------------	---------

Paino	3,1 kg
Avautuma a	800 mm
Ulottuma b	95 mm
Levitysleveys e	255 - 930 mm
Enimmäiskiinnitysvoima	8000 N
Tuotetyyppi	Puristin