



## Kiintolenkkiavain, kromattu, Avainkoko: 7mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	613950 7
GTIN	4045197159731
Tuoteluokka	62A

### Kuvaus

**Malli:**

Muottiintaottu. Hyvä avainkoon mittatarkkuus.

Soikea varsi.

**Standardi:**

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

**Raaka-aine:**

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

### Tekninen kuvaus

kidan enimmäiskorkeus h1	4 mm
Avainkoko	7 mm
Avaimen pituus L	110 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
suurin lenkin korkeus h <sub>2 max</sub>	7 mm
Standardi	DIN 3113 A
Standardi	ISO 3318
Standardi	ISO 7738
Renkaan asento	15 astetta
Valmistusmenetelmä	muottiintaottu
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä

Pinta	kromattu
Tuotenimen määrite	kromattu
Tuotetyyppi	Ruuviavain