



6-kulmainen ruuvitaltan kärki 3/8 tuumaa, Kuusikulma: 3/16tuuma



Tilaustiedot

Tilausnumero	637640 3/16
GTIN	4018754004492
Tuoteluokka	63A

Kuvaus

Malli:

Taottu korkealaatuisesta teräksestä. Sisänelikulma **DIN 3120**.
Ihanteellinen syiden suunta erityisen taontatavan ansiosta. Jännityksetön ja kieroutumaton, öljykylvyssä karkaistu, sovitustarkkuudeltaan erinomainen. Kauttaaltaan pintaviimeistely. Kirkas teräosa runsasseosteista erikoisterästä.

Standardi:

DIN 7422

Raaka-aine:

HPQ®-suurtehoterästä, nikkelin päällä hilseilemätön kromaus.

Tekninen kuvaus

vääntöpuolen Ø	17,8 mm
Pituus	52 mm
Kuusikulma	3/16 tuuma
Vääntönelikulma	3/8 tuuma
Irrotusprofiili	kuusiokoloväännin
Tuotetyyppi	Avainhylsy