



6-kulmainen ruuvitaltan kärki 3/8 tuumaa, Kuusikulma: 7/32tuuma



Tilaustiedot

Tilausnumero	637640 7/32
GTIN	4018754004508
Tuoteluokka	63A

Kuvaus

Malli:

Taottu korkealaatuisesta teräksestä. Sisänelikulma **DIN 3120**. Ihanteellinen syiden suunta erityisen taontatavan ansiosta. Jännityksetön ja kieroutumaton, öljykylvyssä karkaistu, sovitustarkkuudeltaan erinomainen. Kauttaaltaan pintaviimeistely. Kirkas teräosa runsasseosteista erikoisterästä.

Standardi:

DIN 7422

Raaka-aine:

HPQ®-suurtehoterästä, nikkelin päällä hilseilemätön kromaus.

Tekninen kuvaus

Pituus	52 mm
vääntöpuolen Ø	17,8 mm
Kuusikulma	7/32 tuuma
Vääntönelikulma	3/8 tuuma
Irrotusprofiili	kuusiokoloväännin
Tuotetyyppi	Avainhylsy