

Garant**Pyörösahanterä, pinnoittamaton, Ø×paksuus: 160X3mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	179925 160X3
GTIN	4045197887092
Tuoteluokka	17C

Kuvaus**Malli:**

GARANT- kovametallihampainen pyörösahanterä erityisen syviin sahauksiin. Sahanterissä epätasainen jako hiljaisen käynnin takaamiseksi. Suosittelemme säteittäistä sisäänsyöttöä värinän minimoimiseksi ja työkalun käyttöiän kasvattamiseksi. Kovametallimateriaali. Hammasmuoto ja hampaiden lukumäärä suunniteltu erityisesti alumiinin työstöön.

Tekninen kuvaus

Paksuus	3 mm
Ø	160 mm
Porauksen Ø	22 mm
Syöttö f_z alumiinissa, lyhytlastuinen	0,03 mm
Syöttö f_z teräksessä < 900 N/mm ²	0,03 mm
suurin työstösyvyys $a_{e,max}$	52 mm

HammaslukuZ	20
Yhteensopiva sovitin	179902 160
varustus	KM
Vääntöreikien Ø	4,4 mm
Vääntöreikien lukumäärä	5
Vääntöreikien kehä	43,5 mm
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	KM
Sisäjäähdytys	ei
Tuotetyyppi	Pyörösahanterä

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	300 m/min	N
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin	150 m/min	N
märkä enintään	soveltuu		
ilma	sopii rajoituksin		