

Kroeplin
Längenmesstechnik**Ulkopikamittauslaite, digitaalinen, Mittausalue: 0-15Smm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	438990 0-15S
GTIN	2050001918994
Tuoteluokka	46Q

Kuvaus

Malli:

Kiinteä ja liikkuva mittausvarsi, joissa KM-mittauskuulapää. Absoluuttisen arvon digitaalinäyttö. Syöttämällä esiasetusarvot voidaan määrittää poikkeamat mistä tahansa arvosta lähtien.

Toiminto:

IP67: Suojaus tilapäiseltä upottamiselta veteen ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Mukana latausalusta, liitäntätarvikkeet ja käyttöohje.

Erikoistarvike:

Tiedonsiirtokaapeliadapteri nro 498954 koko A3, tiedonsiirtokaapeli nro 497440, langaton adapteri nro 498954 koko A4.

Tekninen kuvaus

Toistotarkkuus	0,005 mm
Mittausalue	0 - 15 mm
Anturivarren enimmäispituus L (mittaussyvyys)	45 mm
virheraja	±0,015 mm
Mittausvoima	1,3 - 1,5 N
Mittauskontaktin pituus alhaalla Hf	12 mm

Mittauskontaktin pituus ylhäällä Hb	12 mm
uran pienin leveys	1,5 mm
Uran suurin syvyys	11 mm
Terän säde	0,4 mm
Akkutyyppe	Litiumioni
Sisältyvien akkujen lukumäärä	1
IP-suojaluokka	IP 67
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
Lukema vaihdeltavissa	0,001 mm
Lukema vaihdeltavissa	0,002 mm
Lukema vaihdeltavissa	0,005 mm
Lukema vaihdeltavissa	0,01 mm
Standardi	Tehdasnormi
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Liitäntä	USB-liitäntä.
Liitäntä	Digimatic-liitäntä
Liitäntä	Bluetooth-liitäntä
Mittausarvon varmistus	yksi nollausasetus
mittaustekniikka	digitaalinen
Kalibrointi	C7
Tuotetyyppi	Ulkopikamittauslaite

Palvelut

KalibrointiUlko-/sisäpikamittauslaitteet Tyyppi S	023450 S
DAkkS-kalibrointiUlko-/sisäpikamittauslaitteet Tyyppi S	023460 S

Tarvikkeet

Multi-vastaanotin-/näppäimistöliitäntä USB	498975
Liitäntäkaapeli, Tyyppi: D1	497440 D1

Liitäntäkaapeli, Tyyppi: D2	497440 D2
Vastaanotin-/näppäimistöliitäntä USB	498965
Liitäntäsovitin, Tyyppi: A4	498954 A4
Liitäntäsovitin, Tyyppi: A3	498954 A3
Liitäntäkaapeli, Tyyppi: USB2	497440 USB2