

**LESSMANN®**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Varrelliset pyöröharjat Teräslanka 0,30 mm, Harjan Ø D1× harjaosan leveys L1: 50X15mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	574000 50X15
GTIN	4017359017487
Tuoteluokka	57L

**Kuvaus****Malli:**

Aallotetut erikoislankalaadut, **varren Ø 6 mm.**

**Käyttö:**

Käsihiomakoneisiin, koneisiin, joissa on taipuisa akseli, tai käsiporakoneisiin -pintakäsittely, esim. ruosteen ja hilseen poisto, puhdistus. Harjausteho moninkertaistuu kierrosluvun kasvaessa. Ruosteen- ja hilseenpoistoon sekä puhdistamiseen.

**Tekninen kuvaus**

Harjaksen paksuus	0,3 mm
Harjasten Ø D <sub>1</sub>	50 mm
Harjaosan pituus H <sub>1</sub>	12 mm
Enimmäiskierrosluku	15000 min <sup>-1</sup>
Harjaosan leveys L <sub>1</sub>	15 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	6 mm

Helamateriaali	Teräslanka
Punos	Aaltomainen
Tuotetyyppi	Pyöröharja