

**Kärkipihdit – suorat, sileät, tartuntakahvat, Kokonaispituus: 200mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	713195 200
GTIN	4045197887399
Tuoteluokka	72B

**Kuvaus****Malli:**

Erikoispitkät, soikeakärkiset leuat. Terät induktiokarkaistu (n. 61 HRC), soveltuvat koville ja pehmeille langoille. Leuat sisäpuolelta karhennetut.

Pihdit kiiltävät, kahvoissa 2-komponenttiset kahvankuoret.

**Standardi:**

**DIN ISO 5745**

**Raaka-aine:**

Kromivanadiiniterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu.

**Tekninen kuvaus**

Kokonaispituus	200 mm
Kahva	Monikomponenttinen kuori
Leuan pituus	73 mm
Kitamuoto	soikeakärkiset, suorat
Standardi	DIN ISO 5745
Leuan ominaisuus	Induktiokarkaistut terät (n. 60 HRC)
Leukojen malli	sisäpinta karhennettu
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	kiiltävä
Tuotetyyppi	Monitoimipihdit

