

**Kärkipihdit – taivutetut, sileät, tartuntakahvat, Kokonaispituus: 200mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	713595 200
GTIN	4045197887412
Tuoteluokka	72B

Kuvaus**Malli:**

Erikoispitkät, soikeakärkiset leuat. Terät induktiokarkaistu (n. 61 HRC), soveltuvat koville ja pehmeille langoille. Leuat sisäpuolelta karhennetut.

Pihdit kiiltävät, kahvoissa 2-komponenttiset kahvankuoret.

Standardi:

DIN ISO 5745

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu.

Tekninen kuvaus

Leuan pituus	73 mm
Kokonaispituus	200 mm
Kitamuoto	soikeakärkinen, taitettu (40° – 45°)
Standardi	DIN ISO 5745
Leuan ominaisuus	Induktiokarkaistut terät (n. 60 HRC)
Leukojen malli	sisäpinta karhennettu
Kahva	Monikomponenttinen kuori
Raaka-aine	Kromivanadiiniterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu
Pinta	kiiltävä

Tuotetyyppi

Monitoimipihdit