

**Kovametallinen iskupora "7X", SDS-Plus, Ø × kokonaispituus: 8X215mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	789057 8X215
GTIN	3165140844420
Tuoteluokka	76K

Kuvaus**Malli:**

4-särmäinen täysmetallipää. Muotoillut särmät antavat hyvän poraustehon, pitkä käyttöikä ja vähäinen kuluminen. Ei takerru teräsbetoniin.

Käyttö:

Betonin, luonnonkiven ja seinärakenteiden poraamiseen – paras mahdollinen poraustumukavuus. Erittäin rauhallinen käynti, täydellinen pyöreiden reikien poraukseen. **2+2-kierre**-malli nopeaan porauslastunpoistoon, vähäinen värinä ja erittäin vakaa. Rasittaa vain vähän käyttäjää ja porakonetta.

Varsi: SDS Plus

Kierukkaosan pituus: 150 mm

Tekninen kuvaus

Terien lkm Z	4
Ø	8 mm
Kierukkaosan pituus	150 mm
Kokonaispituus	215 mm
Lastuava aine	KM
Käyttö iskulla / ilman iskua	Iskuporaus
Varsi	SDS Plus
Tuotetyyppi	Kivipora

