


LESSMANN
THE GERMAN BRUSH COMPANY

Varrelliset pyöröharjat mikrorakeinen, SiC-rae 320, Harjan Ø D1× harjaosan leveys L1: 50X10mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	574450 50X10
GTIN	4017359138298
Tuoteluokka	57L

Kuvaus

Malli:

Teräskeskioön kiinnitetyt nailonharjakset, hioma-aine piikarbidi, **varren Ø 6 mm.**

Käyttö:

Käsihiomakoneisiin, koneisiin, joissa on taipuisa akseli, tai käsiporakoneisiin -pintakäsittely, esim. ruosteen ja hilseen poisto, puhdistus. Harjausteho moninkertaistuu kierrosluvun kasvaessa. Alumiinin, teräksen, INOXin ja muovin kuiva- ja märkähionta. Käyttölämpötila enint. 80°C.

Tekninen kuvaus

Rakeisuus	320
Harjaosan pituus H ₁	12 mm
Suositteltu kierrosluku	6000 min ⁻¹
Harjasten Ø D ₁	50 mm
Enimmäiskierrosluku	15000 min ⁻¹
varren Ø D _s	6 mm

Hioma-aineen lyhenne	SiC
Tuotetyyppi	Pyöröharja