

**Kovametallinen iskupora "7X", SDS-Plus, Ø × kokonaispituus: 28X450mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	789057 28X450
GTIN	3165140972673
Tuoteluokka	76K

**Kuvaus****Malli:**

4-särmäinen täysmetallipää. Muotoillut särmät antavat hyvän poraustehon, pitkä käyttöikä ja vähäinen kuluminen. Ei takerru teräsbetoniin.

**Käyttö:**

Betonin, luonnonkiven ja seinärakenteiden poraamiseen – paras mahdollinen porausmukavuus. Erittäin rauhallinen käynti, täydellinen pyöreiden reikien poraukseen. **2+2-kierre**-malli nopeaan porauslastunpoistoon, vähäinen värinä ja erittäin vakaa. Rasittaa vain vähän käyttäjää ja porakonetta.

Varsi: SDS Plus

Kierukkaosan pituus: 400 mm

**Tekninen kuvaus**

Terien lkm Z	4
Kokonaispituus	450 mm
Ø	28 mm
Kierukkaosan pituus	400 mm
Lastuava aine	KM
Käyttö iskulla / ilman iskua	Iskuporaus
Varsi	SDS Plus
Tuotetyyppi	Kivipora

