

**Kovametallinen iskupora "7X", SDS-Plus, Ø × kokonaispituus: 20X450mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	789057 20X450
GTIN	3165140972567
Tuoteluokka	76K

**Kuvaus****Malli:**

4-särmäinen täysmetallipää. Muotoillut särmät antavat hyvän poraustehon, pitkä käyttöikä ja vähäinen kuluminen. Ei takerru teräsbetoniin.

**Käyttö:**

Betonin, luonnonkiven ja seinärakenteiden poraamiseen – paras mahdollinen poraismukavuus. Erittäin rauhallinen käynti, täydellinen pyöreiden reikien poraukseen. **2+2-kierre**-malli nopeaan porauslastunpoistoon, vähäinen värinä ja erittäin vakaa. Rasittaa vain vähän käyttäjää ja porakonetta.

Varsi: SDS Plus

Kierukkaosan pituus: 400 mm

**Tekninen kuvaus**

Kierukkaosan pituus	400 mm
Ø	20 mm
Terien lkm Z	4
Kokonaispituus	450 mm
Lastuava aine	KM
Käyttö iskulla / ilman iskua	Iskuporaus
Varsi	SDS Plus
Tuotetyyppi	Kivipora

