

Garant**Liuskahiomalaikka long life SIC kartiomainen, Ø 125 mm, Rakeisuus: 40****Tilaustiedot**

Tilausnumero	565381 40
GTIN	4045197887627
Tuoteluokka	51M

Kuvaus**Malli:**

Erityisen karkea **piikarbidirae**, ei tukkeudu. Tukeva lasikuitulautanen optimaaliseen puristuspaineeseen.

Käyttö:

Alumiinin ja kuituyhdisteaineiden särmä- ja tasohiontaan.

Tekninen kuvaus

Muodon kuvaus	kartio
Rakeisuus	40
Kiekon Ø	125 mm
Porauksen Ø	22,23 mm
Hioma-aine	Piikarbidi SiC
Hioma-aineen lyhenne	SiC
Hioma-aineen alusta	Lasikuiturunko

Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %
Tuotenimen määrite	Ø 125 mm
optimoitu materiaalille	alumiini
optimoitu materiaalille	kuituvahvisteiset muovit
suurin sallittu kehänopeus	80 m/s
Tuotetyyppi	Liuskahiomalaikka

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Kovametalli	soveltuu		
Ti	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
kuiva	soveltuu		