

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Kuppiharja INOX-lanka 0,30 mm, Harjasten Ø D1: 80mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	573200 80
GTIN	4017359005859
Tuoteluokka	57L

Kuvaus**Malli:**

Aallotetut langat on kiinnitetty säteittäisesti teräskeskistöön. Käyttöön kulmahiomakoneissa ja kiinteissä koneissa.

Sisäkierre M14. Sisäkierre M14.**Käyttö:**

Pintojen käsittelyyn, purseen ja ruosteen poistoon, kiillotukseen, maalien, pohjustusaineiden, lakan, hilseen tms. poistamiseen.

Tekninen kuvaus

Harjasten Ø D ₁	85 mm
Harjaksen paksuus	0,3 mm
Harjaosan pituus H ₁	25 mm
Enimmäiskierrosluku	8500 min ⁻¹
kierre M	M14
Helamateriaali	INOX-lanka
Punos	Aaltomainen

Tuotetyyppi

Kuppiharja