

HOLEX**Sivuleikkuri VDE-eristys, Kokonaispituus: 140mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	725351 140
GTIN	4045197888068
Tuoteluokka	72B

Kuvaus**Malli:**

Kapea malli, induktiokarkaistut terät (noin 62 HRC).
Pihdit kiiltävät, kahvoissa 2-komponenttiset kahvankuoret.

Eristetty standardin DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 mukaisesti, soveltuu käyttökohteisiin, joissa jännite on enintään 1000 V.

Standardi:**DIN ISO 5749****Raaka-aine:**

Työkaluerikoisterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	140 mm
Leikkuukyky: kova lanka - Ø enint.	1,8 mm
Leikkuukyky: pehmeä lanka - Ø enint.	4 mm
Standardi	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Standardi	DIN ISO 5749
Kahva	Monikomponenttinen kuori
Valmistusmenetelmä	Induktiokarkaistut terät (n. 62 HRC)
Raaka-aine	erikoistryökaluterästä

Pinta	kiiltävä
Erittäin tehokas sivuleikkuri	ei
päällekytkettävä aukaisujousi	ei
Tuotetyyppi	Leikkuupihdit