

Garant**CaraFin Diamant -kiillotusliina, puolikova, 180×180 mm, Rakeisuus: D15µm****Tilastiedot**

Tilausnumero	552790 D15
GTIN	4045197888358
Tuoteluokka	51G

Kuvaus**Malli:**

CaraFin Diamant -kiillotustyökälyt, yhdellä puolella **monokristallinen timanttipinnoite**.

Rakenteeseen sidottujen timanttirakeiden ansiosta **käyttöaste** on kiillotustahnojen irtotimanttirakeisiin verrattuna selvästi korkeampi.

Kiillotusliina kovien materiaalien **muototarkkaan kiillutukseen tai peilikiillotukseen**.

Etu:

Timanttitahnojen käyttöön liittyvää valmistelu- tai puhdistusaikaa ei tarvita.

Timanttikiillotusliinat (mikrokuitu), yhdellä puolella **monokristallinen timanttipinnoite**.

Käyttö:

Nopeaan kuivakiillotukseen käsin.

Tekninen kuvaus

Hioma-aineen lyhenne	D
Rakeisuus	D15
Materiaali	Mikrokuitu
Hienousaste	Loppukiillotus
Mitat	180×180 mm

Pituus	180 mm
Leveys	180 mm
Tuotenimen määrite	180×180 mm
Tuotetyyppi	Kiillotusliina

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu rajoituksin		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
Kovametalli	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu rajoituksin		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu rajoituksin		
lakka	soveltuu rajoituksin		
Uni	soveltuu rajoituksin		
kuiva	soveltuu		