

**ER-kiristysholkki sis. tiivisteen, ER25, Nim. kiristys- \varnothing d: 10mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	308959 10
GTIN	4045197888532
Tuoteluokka	32Z

Kuvaus**Malli:**

Kokonaan karkaistu ja hiottu. Kiillotettu. Vain nimellis- \varnothing .

Tekninen kuvaus

Sovitin	ER25
Standardi	ISO 15488-A
Pyörintätarkkuus	$\leq 10 \mu\text{m}$
tyyppi	429 E
Ulko- \varnothing D	26 mm
Kokonaispituus L	34 mm
Tuotetyyppi	Kiristysholkki