



## Kiintolenkkiavain, tuuma, kromattu, Avainkoko: 3/8tuuma



### Tilaustiedot

Tilausnumero	613970 3/8
GTIN	4045197550057
Tuoteluokka	62A

### Kuvaus

**Malli:**

Muottiintaottu. Hyvä avainkoon mittatarkkuus.

Soikea varsi.

**Standardi:**

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

**Raaka-aine:**

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

### Tekninen kuvaus

Avainkoko	3/8 tuuma
Avaimen pituus L	141 mm
kidan enimmäiskorkeus h1	5 mm
Avainkoon mitat	tuumamitat
suurin lenkin korkeus h <sub>2 max</sub>	9 mm
Renkaan asento	15 astetta
Pinta	kromattu
Tuotenimen määrite	kromattu
Tuotetyyppi	Ruuviavain

