

**Kiintolenkkiavain, tuuma, kromattu, Avainkoko: 7/8tuuma****Tilaustiedot**

Tilausnumero	613970 7/8
GTIN	4045197550736
Tuoteluokka	62A

**Kuvaus****Malli:**

Muottiintaottu. Hyvä avainkoon mittatarkkuus.

Soikea varsi.

**Standardi:**

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

**Raaka-aine:**

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

**Tekninen kuvaus**

Avaimen pituus L	261 mm
kidan enimmäiskorkeus h1	10 mm
Avainkoko	7/8 tuuma
Avainkoon mitat	tuumamitat
suurin lenkin korkeus h <sub>2 max</sub>	15 mm
Renkaan asento	15 astetta
Pinta	kromattu
Tuotenimen määrite	kromattu
Tuotetyyppi	Ruuviavain

