

**Kiintolenkkiavain, tuuma, kromattu, Avainkoko: 15/16tuuma****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 613970 15/16 |
| GTIN | 4045197550743 |
| Tuoteluokka | 62A |

Kuvaus**Malli:**

Muottiintaottu. Hyvä avainkoon mittatarkkuus.

Soikea varsi.

Standardi:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Tekninen kuvaus

| | |
|--|-------------|
| Avaimen pituus L | 281 mm |
| kidan enimmäiskorkeus h1 | 12 mm |
| Avainkoko | 15/16 tuuma |
| Avainkoon mitat | tuumamitat |
| suurin lenkin korkeus h _{2 max} | 16 mm |
| Renkaan asento | 15 astetta |
| Pinta | kromattu |
| Tuotenimen määrite | kromattu |
| Tuotetyyppi | Ruuviavain |

