



## Kiintolenkkiavain, pitkä malli, Avainkoko: 27mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	614200 27
GTIN	4018754019359
Tuoteluokka	63A

### Kuvaus

**Malli:**

Muottiintaattu. Hyvä avainkoon mittatarkkuus.

Pitävän otteen mahdollistava kaksois-T-profiilivarsi. Optimaalinen taivutuslujuus, hyvä voimansiirto.

**Standardi:**

**DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738**

**Raaka-aine:**

Kromiseosterästä, hilseilemätön, pyörästetty ja kromattu pinta (alla nikkeliä).

**Huomautus:**

**AS-drive** – erikoisprofiili. Erittäin tarkka profiili – kehitetty ilmailu- ja avaruusteollisuuden tarpeisiin. Tällä profiililla varustetut työkalut tunnistaa **AS-drive**-merkistä. **Edut:**

- **Ruuveihin kosketetaan sivulta. – Ruuveja suojataan. – Ruuvien käyttöikä pitenee.**
- **Suurempi tartuntapinta ruuvin ja työkalun välissä. – Varma tartunta ja suurempi voimansiirto.**

<strong>HUOMIO!

Tälle tuotteelle on myös olemassa vaihtoehto GARANTilta!

Suositteltu tuotenumero: 614600</strong>

### Tekninen kuvaus

Rengaspuolella AS-drive	kyllä
Avainkoko	27 mm
kidan enimmäiskorkeus h1	12 mm
Avaimen pituus L	385 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat

suurin lenkin korkeus $h_{2\max}$	18 mm
Renkaan asento	15 astetta
Valmistusmenetelmä	muottiintaottu
Raaka-aine	kromiterässeosta
Pinta	himmeäksi krominiklattu
Tuotetyyppi	Ruuviavain