

Garant
Kiintolenkkiavain, pitkä malli, Avainkoko: 10 mm

Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 614700 10 |
| GTIN | 4045197159953 |
| Tuoteluokka | 61A |

Kuvaus
Malli:

Muottiintaottu. Hyvä avainkoon mittatarkkuus.

Pitävän otteen mahdollistava varren profiili. Pitkäikäinen ja erittäin suurta rasiusta kestävä.

Lenkipää jyrkästi taivutettu.

Standardi:

DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738

Raaka-aine:

Kromiterässeosta, kromattu (hilseilemätön), pyöristetty pinta.

Huomautus:

AS-drive – erikoisprofiili. Erittäin tarkka profiili – kehitetty ilmailu- ja avaruusteollisuuden tarpeisiin. Tällä profiililla varustetut työkalut tunnistaa **AS-drive**-merkistä. **Edut:**

- **Ruuveihin kosketetaan sivulta. – Ruuveja suojataan. – Ruuvien käyttöikä pitenee.**
- **Suurempi tartuntapinta ruuvien ja työkalun välissä. – Varma tartunta ja suurempi voimansiirto.**

Avaimen pituus L: 165 mm

kidan enimmäiskorkeus h₁: 5,5 mm

suurin lenkin korkeus h_{2 max}: 8 mm

Tekninen kuvaus

| | |
|------------------------------------------|----------------|
| kidan enimmäiskorkeus h ₁ | 5,5 mm |
| Avainkoko | 10 mm |
| Avaimen pituus L | 165 mm |
| Avainkoon mitat | metriset mitat |
| suurin lenkin korkeus h _{2 max} | 8 mm |

| | |
|--------------------|-------------------------|
| Renkaan asento | 15 astetta |
| Valmistusmenetelmä | muottiintaottu |
| Raaka-aine | kromiterässeosta |
| Pinta | himmeäksi krominiklattu |
| Tuotetyyppi | Ruuviavain |