



Kiintolenkkiavain, kromattu, Avainkoko: 27mm



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 613950 27 |
| GTIN | 4045197159892 |
| Tuoteluokka | 62A |

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu. Hyvä avainkoon mittatarkkuus.

Soikea varsi.

Standardi:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Tekninen kuvaus

| | |
|--|-----------------------|
| kidan enimmäiskorkeus h1 | 13 mm |
| Avaimen pituus L | 310 mm |
| Avainkoko | 27 mm |
| Avainkoon mitat | metriset mitat |
| suurin lenkin korkeus h _{2 max} | 18 mm |
| Standardi | DIN 3113 A |
| Standardi | ISO 3318 |
| Standardi | ISO 7738 |
| Renkaan asento | 15 astetta |
| Valmistusmenetelmä | muottiintaottu |
| Raaka-aine | kromivanadiiniterästä |

| | |
|--------------------|------------|
| Pinta | kromattu |
| Tuotenimen määrite | kromattu |
| Tuotetyyppi | Ruuviavain |