



Kiintolenkkiavain, tuuma, kromattu, Avainkoko: 3/4tuuma



Tilaustiedot

Tilausnumero	613970 3/4
GTIN	4045197550712
Tuoteluokka	62A

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu. Hyvä avainkoon mittatarkkuus.

Soikea varsi.

Standardi:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Tekninen kuvaus

Avainkoko	3/4 tuuma
kidan enimmäiskorkeus h1	9 mm
Avaimen pituus L	231 mm
Avainkoon mitat	tuumamitat
suurin lenkin korkeus h _{2 max}	14 mm
Renkaan asento	15 astetta
Pinta	kromattu
Tuotenimen määrite	kromattu
Tuotetyyppi	Ruuviavain

