



Kiintolenkkiavain, kromattu, Avainkoko: 32mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	613950 32
GTIN	4045197159915
Tuoteluokka	62A

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu. Hyvä avainkoon mittatarkkuus.

Soikea varsi.

Standardi:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Tekninen kuvaus

kidan enimmäiskorkeus h1	14 mm
Avaimen pituus L	360 mm
Avainkoko	32 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
suurin lenkin korkeus h _{2 max}	21 mm
Standardi	DIN 3113 A
Standardi	ISO 3318
Standardi	ISO 7738
Renkaan asento	15 astetta
Valmistusmenetelmä	muottiintaottu
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä

Pinta	kromattu
Tuotenimen määrite	kromattu
Tuotetyyppi	Ruuviavain