



Kiintolenkkiavain, pitkä malli, Avainkoko: 20mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	614200 20
GTIN	4018754019281
Tuoteluokka	63A

Kuvaus

Malli:

Muottiintaattu. Hyvä avainkoon mittatarkkuus.

Pitävän otteen mahdollistava kaksois-T-profiilivarsi. Optimaalinen taivutuslujuus, hyvä voimansiirto.

Standardi:

DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738

Raaka-aine:

Kromiseosterästä, hilseilemätön, pyörästetty ja kromattu pinta (alla nikkeliä).

Huomautus:

AS-drive – erikoisprofiili. Erittäin tarkka profiili – kehitetty ilmailu- ja avaruusteollisuuden tarpeisiin. Tällä profiililla varustetut työkalut tunnistaa **AS-drive**-merkistä. **Edut:**

- **Ruuveihin kosketetaan sivulta. – Ruuveja suojataan. – Ruuvien käyttöikä pitenee.**
- **Suurempi tartuntapinta ruuvin ja työkalun välissä. – Varma tartunta ja suurempi voimansiirto.**

HUOMIO!

Tälle tuotteelle on myös olemassa vaihtoehto GARANTilta!

Suositteltu tuotenumero: 614600

Tekninen kuvaus

Avainkoko	20 mm
Rengaspuolella AS-drive	kyllä
Avaimen pituus L	280 mm
kidan enimmäiskorkeus h1	9 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat

suurin lenkin korkeus $h_{2\max}$	13,1 mm
Renkaan asento	15 astetta
Valmistusmenetelmä	muottiintaottu
Raaka-aine	kromiterässeosta
Pinta	himmeäksi krominiklattu
Tuotetyyppi	Ruuviavain