

Garant
Kiintolenkkiavain, pitkä malli, Avainkoko: 14 mm

Tilaustiedot

Tilausnumero	614700 14
GTIN	4045197159991
Tuoteluokka	61A

Kuvaus
Malli:

Muottiintaottu. Hyvä avainkoon mittatarkkuus.

Pitävän otteen mahdollistava varren profiili. Pitkäikäinen ja erittäin suurta rasitusta kestävä.

Lenkipää jyrkästi taivutettu.

Standardi:

DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738

Raaka-aine:

Kromiterässeosta, kromattu (hilseilemätön), pyöristetty pinta.

Huomautus:

AS-drive – erikoisprofiili. Erittäin tarkka profiili – kehitetty ilmailu- ja avaruusteollisuuden tarpeisiin. Tällä profiililla varustetut työkalut tunnistaa **AS-drive**-merkistä. **Edut:**

- **Ruuveihin kosketetaan sivulta. – Ruuveja suojataan. – Ruuvien käyttöikä pitenee.**
- **Suurempi tartuntapinta ruuvien ja työkalun välissä. – Varma tartunta ja suurempi voimansiirto.**

Avaimen pituus L: 210 mm

kidan enimmäiskorkeus h₁: 6,5 mm

suurin lenkin korkeus h_{2 max}: 10 mm

Tekninen kuvaus

Avainkoko	14 mm
kidan enimmäiskorkeus h ₁	6,5 mm
Avaimen pituus L	210 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
suurin lenkin korkeus h _{2 max}	10 mm

Renkaan asento	15 astetta
Valmistusmenetelmä	muottiintaottu
Raaka-aine	kromiterässeosta
Pinta	himmeäksi krominiklattu
Tuotetyyppi	Ruuviavain