



## Käsi­käyt­­töiset niitta­us­pihdit "NTX"



### Tilau­stiedot

Tilau­sun­nu­mero	770205
GTIN	4007081050012
Tuote­luokka	74B

### Kuvaus

#### Malli:

Ensiluokkaiset käsi­käyt­­töiset niitta­us­pihdit laadukas­ta alumiini­paine­valua, pihti­en kahvat taottua CrV-terästä. Käyt­­tä­jäystävälliset pienem­män voiman tarpeen ja repäisy­vaimennuksen ansiosta.

#### Toimituksen sisältö:

Suukappaleet 10/18, 10/24, 10/32.

Kokonais­pituus: 260 mm

Alumiinisille, kuparisille sokkoniiteille: 2,4 - 5 mm

Teräksisille, jaloteräksisille sokkoniiteille: 2,4 - 5 mm

Laitteen liike­pituus: 8 mm

Paino: 575 g

### Tekninen kuvaus

Teräksisille, jaloteräksisille sokkoniiteille	2,4 - 5 mm
Paino	575 g
Kokonais­pituus	260 mm
Alumiinisille, kuparisille sokkoniiteille	2,4 - 5 mm
Laitteen liike­pituus	8 mm
Tuotetyyppi	Käsi­käyt­­töiset niitta­us­pihdit

