



Akkukäyttöinen 4-vaihteinen poraruuvain, Tyyppi: 71161064



Tilaustiedot

Tilausnumero 070204 71161064

GTIN

Tuoteluokka

03F

Kuvaus

Malli:

Akkuporaruuvinväännin

- Tarkkaan poraukseen ja ruuvaukseen.
 - Elektroninen kierrosluvunsäätö varovaista ja turvallista porausta ja ruuvausta varten, myötä- ja vastapäivään.
 - Kestävä metallinen koneistokotelo, pitkä käyttöikä.
 - Hyvä tasapaino ja ergonomia, softgrip-pinnat väsyttämättömään jatkuvaan käyttöön.
 - Erittäin tehokkaat Li-ioniakut, yksittäisten kennojen valvonta ja kapasiteettinäyttö.
- Tehokas 12V:n akkuruuvain, jossa on hiiletön moottori, 4-vaihteinen voimansiirto ja irrotettava poraistukka.**
- Hiiletön FEIN PowerDrive -moottori, tehokas ja huoltoa kaipaamaton, maksimaalisen tehokas ja pitkäikäinen.
 - QuickIN-pikavaihtojärjestelmä.
 - Irrotettava poraistukka kokometallia ylivoimaisen kestävyuden takaamiseksi erittäin vaativissa käyttöolosuhteissa.
 - Kaikille poranhalkaisijoille optimaalinen lastuamisnopeus 4-vaihteisen kokometallikoneiston ansiosta.
 - Pora 6 mm metalliin 4. vaihteella ja 2 500 rpm.
 - Leikkaa tehokkaasti kierteitä 1. vaihteella.

- **Optimaaliset kierrosluvut itseporaaville ruuveille, porrasporille tai kierteitykseen.**
- **Kompakti 150 mm:n pituus (ilman istukkaa).**
- **FEIN SafetyCell Technology. Suojaa akkua ja konetta ylikuormitukselta, ylikuumentumiselta ja syväpurkautumiselta.**
- **Huoltovapaa, hiiletön EC-moottori, jossa 30 % suurempi hyötysuhde kuin DC-moottoreissa ja hyvä kierrosluvun vakaus.**
- **Kuluminen erittäin vähäistä ja jopa 10-kertainen käyttöikä suhteessa vakiomallisiin DC-moottoreihin.**
- **Patentoitu 4-vaihteinen voimansiirto ja suorakytkentä voimakkaaseen ruuvaukseen, poraukseen optimoidulla kierrosluvulla ja kierteitykseen.**

Mekaaninen vääntömomentin katkaisu, 20-portainen säätö ja porausporras.

Etu:

Patentoitu 4-vaihteinen koneisto.

Toimituksen sisältö:

Ilman akkua ja ilman laturia.

Mukana poraistukka, vyöklipsi ja kuljetussalkku.

Huomautus:

Sopivat aloitussarjat (koostuen vara-akusta ja laturista) löytyvät alkaen nrosta 073832 koko 9260431701.

Tekninen kuvaus

Tyypillinen käyttö	Heavy Duty
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppe/jännite	Fein tyyppi E 12 V
kierukkaporan enimmäis-Ø, puu	40 mm
Valmistajamerkintä	ASCM 12Q SELECT
Pakkaus	Kuljetuslaukku
Pikakiinnitysholkki kiinnitysalue	1,5 - 13 mm
enimmäisvääntömomentti pehmeä	20 Nm
enimmäisvääntömomentti kova	40 Nm
enimmäiskierrosluku 1. vaihde	400 min ⁻¹
akun jännite	12 V
enimmäiskierrosluku 3. vaihde	1400 min ⁻¹
enimmäiskierrosluku 2. vaihde	700 min ⁻¹
Paino	1,1 kg
enimmäiskierrosluku 4. vaihde	2500 min ⁻¹

Kierukkaporan enimmäis-Ø, teräs	13 mm
EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	<2,5 m/s ²
Sisältyvien akkujen lukumäärä	0
Akkutyyppi	Litiumioni
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
soveltuu materiaalille	teräs
soveltuu materiaalille	puu
Tuotetyyppi	Poraruuvinväännin
USP1	12V
USP2	Pikakiinnitysstukan kiinnitysalue 1,5–13, kuljetuslaukussa, soveltuu puulle ja teräkselle

Tarvikkeet

Akku-aloitussarja Tyyppi 9260431701	073832 9260431701
Akku, Li-ioni Akkutyyppi, akkujännite FE12 V	073837 FE12